

OMIKRON FLEX

9850ITP200P63-92A HL50

EAN 4031582479102

Roda giratòria, platina de fixació. nucli de roda d'alumini. Banda de rodolament: de poliuretà fos, coixinet de boles de precisió

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto pot ser diferent de producte original

Dades tècniques

Diàmetre de la roda	200 mm
Ample de la roda	50 mm
Mesura de platina	140 x 110 mm
Distància de forats	105 x 80 mm
Diàmetre de forat	20 x 13 mm
Desplaçament	100 mm
Diàm.d. radi giratori	400 mm
Altura total	272 mm
Alçada amb càrrega	270 mm
Màxima compressió	35 mm
Temperatura	-20 / +60 °C
Norma	EN_12533
Pes de la roda	9 kg
Radi giratori	200 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore A 92
Capacitat de càrrega	900 kg
Cap. de càrrega estàtica	1200 kg

Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ● ○
Soroll en moviment	● ● ● ○ ○
Desgastament	● ● ● ● ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○