

LEVINA CARE

5344PJP125R36-32S35 D 9002 4xM6

EAN 4031582500943

Roda giratòria amb fre central, total o direccional, Suport de poliamida, coixinet de boles a precisió en cap giratori, eix de roda cargolat, Espiga amb forat per acollir barres perfilades hexagonals, versió curta. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada amb plaques anti-fils, coixinet de boles a precisió

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto pot ser diferent de producte original

Dades tècniques

Diàmetre de la roda	125 mm
Ample de la roda	32 mm
Ample de la roda	59 mm
Diàmetre de l'espiga	32 mm
Altura de l'espiga	51 mm
Desplaçament	38 mm
Diàm.d. radi giratori	201 mm
Altura total	161 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Pes de la roda	0.708 kg
Radi giratori	100.5 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore A 83 / D 0
Capacitat de càrrega	100 kg
Cap. de càrrega estàtica	200 kg

Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ● ●
Soroll en moviment	● ● ● ● ○
Desgastament	● ● ● ○ ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○