

ALPHA

3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411

Roda giratòria, Suport de xapa d'acer, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, Placa protectora del rodament giratori, platina de fixació. Nucli de roda de poliamida, banda de rodadura de goma elàstica, sense deixar petjada, coixinet de rodets

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto pot ser diferent de producte original


Dades tècniques

Diàmetre de la roda	100 mm
Ample de la roda	34 mm
Ample de la roda	75 mm
Mesura de platina	105 x 80 mm
Distància de forats	80/77 x 60 mm
Diàmetre de forat	9 mm
Diàmetre de domo	75 mm
Desplaçament	40 mm
Diàm.d. radi giratori	180 mm
Altura total	128 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN_12532
Pes de la roda	0.81 kg
Radi giratori	90 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore A 63
Capacitat de càrrega	160 kg
Cap. de càrrega estàtica	320 kg


Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ○ ○
Soroll en moviment	● ● ● ● ●
Desgastament	● ● ● ○ ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○

Dimensions



Estructura i muntatge



ALPHA

3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura i muntatge

