

PURETECH

PVO080x35-Ø12

EAN 4031582321180

Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de goma negra, boixa llisa



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto pot ser diferent de producte original

Dades tècniques

Diàmetre de la roda	80 mm
Ample de la roda	35 mm
Diàmetre de l'eix	12.1 mm
Longitud de l'eix	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Pes de la roda	0.151 kg
Duresa de la banda de rodolament	Shore A 80
Capacitat de càrrega	70 kg
Cap. de càrrega estàtica	140 kg

Dimensions



Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ○ ○ ○
Soroll en moviment	● ● ● ○ ○
Desgastament	● ● ○ ○ ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○