

AVIANA

5976UAE075P54

EAN 4031582396638

Roda giratòria amb fre total, suports fets de materials d'alta qualitat sintètic, bola doble coixinet giratori, eix reblat, platina de fixació. Nucli de roda de poliamida, banda de rodolament de poliuretà injectat, amb plaques fils anti-fils, coixinet de boles amb doble conCentre de roda de poliamida, banda de rodament: Poliuretà, amb anti-fils i rodament cònic de boles

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto pot ser diferent de producte original


Dades tècniques

Diàmetre de la roda	75 mm
Ample de la roda	25 mm
Ample de la roda	69 mm
Mesura de platina	70 x 55 mm
Distància de forats	57/51 x 41 mm
Diàmetre de forat	5,5 mm
Diàmetre de domo	54 mm
Desplaçament	28 mm
Diàm.d. radi giratori	137 mm
Alta total	102 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Pes de la roda	0.375 kg
Radi giratori	68.5 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore D 42
Capacitat de càrrega	100 kg


Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ○ ○
Soroll en moviment	● ● ● ○ ○
Desgastament	● ● ● ● ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ● ○

Dimensions



Estructura i muntatge



AVIANA


5976UAE075P54

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura i muntatge



Design Award Winner

German Designer Club



**reddot design award
winner**