

DURATECH

TOO125x50-Ø15

EAN 4031582322507

Nucli de roda de poliamida resistent, coixinet llis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto pot ser diferent de producte original

Dades tècniques

Diàmetre de la roda	125 mm
Ample de la roda	50 mm
Diàmetre de l'eix	15 mm
Longitud de l'eix	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN_12533
Pes de la roda	0.536 kg
Duresa de la banda de rodament	Shore D 75
Capacitat de càrrega	700 kg
Cap. de càrrega estàtica	1400 kg

Dimensions



Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ○ ○
Soroll en moviment	● ● ● ○ ○
Desgastament	● ● ● ● ●
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○

Estructura i muntatge

