

ALPHA

3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, šedé-neznačující, jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

| | |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka | 100 mm |
| Šířka kola | 34 mm |
| Šířka kolečka | 75 mm |
| Velikost plotny | 105 x 80 mm |
| Rozteč děr | 80/77 x 60 mm |
| Průměr děr | 9 mm |
| Hlava kolečka-Ø | 75 mm |
| Vyosení | 40 mm |
| Přesah kolečka | 180 mm |
| Stavební výška | 128 mm |
| Teplota | - 20 / + 80 °C |
| Standard | EN_12532 |
| Hmotnost | 0.81 kg |
| Poloměr otáčení | 90 mm |
| Tvrдость běhounu | Shore A 63 |
| Dynamická nosnost | 160 kg |
| Statická nosnost | 320 kg |


Vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu | ● ● ● ● ● |
| Opotřebení | ● ● ● ○ ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

