

SMILES

5520PJI050L51-10 CAT, Green

EAN 4031582335620

Otočné kolečko, Vidlice z polyamidu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), neznačující, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	50 mm
Šířka kola	8,5 mm
Šířka kolečka	54.3 mm
Středová díra	10 mm
Hlava kolečka-Ø	23 mm
Vyosení	20 mm
Přesah kolečka	120 mm
Stavební výška	71.5 mm
Teplota	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12528
Hmotnost	0.407 kg
Poloměr otáčení	60 mm
Tvrdość běhounu	Shore A 87
Dynamická nosnost	40 kg
Statická nosnost	80 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ○

Dimensions



Structure & Mounting



SMILES

5520PJI050L51-10 CAT, Green

EAN 4031582335620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

