

SMILES

5525PJI050L51-10 BEAR, Blue

EAN 4031582338331

Otočné kolečko s brzdou kola, Vidlice z polyamidu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), neznačující, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	50 mm
Šířka kola	10 mm
Šířka kolečka	55 mm
Středová díra	10 mm
Hlava kolečka-Ø	23 mm
Vyosení	20 mm
Přesah kolečka	120 mm
Stavební výška	71.5 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12528
Hmotnost	0.11 kg
Poloměr otáčení	60 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 90
Dynamická nosnost	40 kg
Statická nosnost	80 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ○

Dimensions



Structure & Mounting



SMILES

5525PJI050L51-10 BEAR, Blue

EAN 4031582338331



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting



reddot design award
winner