

OMIKRON FLEX


9850FCP200P63-75shA HL50

EAN 4031582479089

Otočné kolečko, uchycení s plotýnkou. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	200 mm
Šířka kola	50 mm
Velikost plotny	140 x 110 mm
Rozteč děr	105 x 80 mm
Průměr děr	13 mm
Středová díra	105 x 80 mm
Vyosení	100 mm
Přesah kolečka	400 mm
Stavební výška	272 mm
Celková výška se zatížením	237 mm
Maximální komprese	35 mm
Teplota	-20 / +60 °C
Standard	EN_12533
Hmotnost	11 kg
Poloměr otáčení	200 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 75
Dynamická nosnost	900 kg
Statická nosnost	1200 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○