

# LEVINA CARE

## 5344PJP125R36-32S35 D 9002 4xM6

EAN 4031582500943

Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, Vidlice vyrobená z polyamidu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, čep s excentrickou dírou s nákrůžkem, krátká verze. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), neznačující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	32 mm
Šířka kolečka	59 mm
Čep-Ø	32 mm
Délka čepu	51 mm
Vyosení	38 mm
Přesah kolečka	201 mm
Stavební výška	161 mm
Teplota	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Hmotnost	0.708 kg
Poloměr otáčení	100.5 mm
Tvrdość běhounu	Shore A 83 / D 0
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○