

STYLEA

5920UOI075L51-10 DOM20

EAN 4031582310962

Otočné kolečko, Vidlice z polyamidu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	75 mm
Šířka kola	8 mm
Šířka kolečka	54 mm
Středová díra	10 mm
Hlava kolečka-Ø	20 mm
Vyosení	30 mm
Přesah kolečka	124 mm
Stavební výška	77 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12528
Hmotnost	0.119 kg
Poloměr otáčení	62 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	50 kg
Statická nosnost	100 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ○

Structure & Mounting

