

LUMINA

5525UOI075L51-11

EAN 4031582310689

Otočné kolečko s brzdou kola, Vidlice z polyamidu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	75 mm
Šířka kola	10 mm
Šířka kolečka	65 mm
Středová díra	11 mm
Hlava kolečka-Ø	45 mm
Vyosení	30 mm
Přesah kolečka	212 mm
Stavební výška	88 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12528
Hmotnost	0.3 kg
Poloměr otáčení	106 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ○

Structure & Mounting

