

# SMILES

## 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

EAN 4031582335606

Otočné kolečko, Vidlice z polyamidu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), neznačující, kluzné uložení

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	50 mm
Šířka kola	8,5 mm
Šířka kolečka	54.3 mm
Středová díra	10 mm
Hlava kolečka-Ø	23 mm
Vyosení	20 mm
Přesah kolečka	120 mm
Stavební výška	71.5 mm
Teplota	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12528
Hmotnost	0.101 kg
Poloměr otáčení	60 mm
Tvrдость běhounu	Shore A 87
Dynamická nosnost	40 kg
Statická nosnost	80 kg


### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# SMILES

5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

EAN 4031582335606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---



reddot design award  
winner