

LINEA

5984UAP150R36-32S30

EAN 4031582382518

Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, Vidlice vyrobená z Polyamidu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, čep s excentrickou dírou s nákrůžkem, krátká verze. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	150 mm
Šířka kola	15 mm
Šířka kolečka	71 mm
Čep-Ø	32 mm
Délka čepu	51 mm
Hlava kolečka-Ø	46 mm
Vyosení	47.5 mm
Přesah kolečka	245 mm
Stavební výška	155 mm
Teplota	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Hmotnost	1.624 kg
Poloměr otáčení	122.5 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	200 kg
Statická nosnost	400 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ○