

LINEA

5984UAP150R36-32S30

EAN 4031582382518

Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	150 mm
Hjulbredde	15 mm
Hjulbredde	71 mm
Tap-Ø	32 mm
Taplængde	51 mm
DOM-Ø	46 mm
Udladning	47.5 mm
Udfalddiameter	245 mm
Byggehøjde	155 mm
Temperaturinterval	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Vægt	1.624 kg
Udfaldradius	122.5 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 42
Belastning (dynamisk)	200 kg
Belastning (statisk)	400 kg

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○