

OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 83shA HL50

EAN 4031582457407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Diámetro de la rueda | 200 mm |
| Ancho de la rueda | 50 mm |
| Medida de pletina | 140 x 110 mm |
| Distancia de agujeros | 105 x 80 mm |
| Diámetro de agujero | 13 mm |
| Agujero pasante | 105 x 80 mm |
| Desplazamiento | 100 mm |
| Interferencia de giro | 400 mm |
| Altura total | 272 mm |
| Altura con carga | 237 mm |
| Máxima compresión | |
| Temperatura | -20 / +60 °C |
| Norma | EN_12533 |
| Peso de la rueda | 11 kg |
| Radio giratorio | 200 mm |
| Dureza del bandaje | Shore A 83 |
| Capacidad de carga | 900 kg |
| Capacidad de carga estática | 1200 kg |

Ventajas en un vistazo

| | |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ● |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |