

FORMA

694GUF150P33 Q1-L30 grey

EAN 4031582476378

Rueda giratoria, bloqueo central con tres posiciones: bloqueo direccional, bloqueo de rueda y movimiento libre, soporte de fundición de aluminio a presión, con revestimiento de polvo, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, rodamiento de bolas a precisión.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	150 mm
Ancho de la rueda	18 mm
Ancho de rueda	80 mm
Medida de pletina	92 x 64 mm
Distancia de agujeros	73 x 43 mm
Diámetro de agujero	9 mm
Desplazamiento	57 mm
Altura total	207 mm
Temperatura	- 18 / + 120 °C
Radio giratorio	137 mm
Dureza del bandaje	Shore 60 A
Capacidad de carga	135 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

FORMA

694GUF150P33 Q1-L30 grey

EAN 4031582476378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

