

FORMA

694HUF150P33 L1-L30 dark grey

EAN 4031582476422

Rueda giratoria, bloqueo central con tres posiciones: bloqueo total, bloqueo de rueda y movimiento libre, soporte de fundición de aluminio a presión, con revestimiento de polvo, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, rodamiento de bolas a precisión.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	150 mm
Ancho de la rueda	18 mm
Medida de pletina	92 x 64 mm
Distancia de agujeros	73 x 43 mm
Diámetro de agujero	9 mm
Desplazamiento	57 mm
Altura total	202 mm
Temperatura	- 18 / + 120 °C
Radio giratorio	137 mm
Dureza del bandaje	Shore 60 A
Capacidad de carga	135 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

FORMA

694HUFP150P33 L1-L30 dark grey

EAN 4031582476422



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

