

# LUMINA

A520UOI035L51-8

EAN 4031582317206

Rueda giratoria, Soporte hecho de Polipropileno, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda        | 35 mm          |
| Ancho de la rueda           | 6 mm           |
| Ancho de rueda              | 38 mm          |
| Agujero pasante             | 8 mm           |
| Desplazamiento              | 9 mm           |
| Interferencia de giro       | 66 mm          |
| Altura total                | 39 mm          |
| Temperatura                 | - 20 / + 60 °C |
| Norma                       | EN_12528       |
| Peso de la rueda            | 0.02 kg        |
| Radio giratorio             | 33 mm          |
| Dureza del bandaje          | Shore D 65     |
| Capacidad de carga          | 20 kg          |
| Capacidad de carga estática | 40 kg          |

## Estructura y montaje



## Ventajas en un vistazo

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura  | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |