

# STORA

## 2370PHP125P30-11

EAN 4031582364972

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de la rueda de Polipropileno.

Bandaje: TENTEprene (goma termoplástica) gris, no deja huella, cojinete de bolas a precisión, antiestática de acuerdo con las especificaciones TENTE.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Agujero pasante	11 mm
Desplazamiento	38 mm
Interferencia de giro	201 mm
Altura total	155 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Peso de la rueda	0.672 kg
Radio giratorio	100.5 mm
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg

### Estructura y montaje



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○