

ELASTECH

IEP100x40-Ø8 HL45

EAN 4031582319668

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Diámetro del eje	8 mm
Longitud de cubo	45 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN_12532
Peso de la rueda	0.51 kg
Dureza del bandaje	Shore A 68
Capacidad de carga	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Estructura y montaje

