

# FORMA

## 6947UFP125P33 grey

EAN 4031582476477

Rueda giratoria con freno total, trasero, soporte de fundición de aluminio a presión, con revestimiento de polvo, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, rodamiento de bolas a precisión.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	18 mm
Medida de pletina	92 x 64 mm
Distancia de agujeros	73 x 45/43 mm
Diámetro de agujero	10.7 x 9.5 mm
Desplazamiento	41 mm
Altura total	166 mm
Temperatura	- 18 / + 120 °C
Radio giratorio	109 mm
Dureza del bandaje	Shore 60 A
Capacidad de carga	125 kg

### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

# FORMA

6947UFP125P33 grey

EAN 4031582476477



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

