

E-DRIVE ULTIMATE

EDUZ110

EAN 4031582478341

Unidad de control 24V control individual. E-Drive con unidad de 24V.
Unidad de control 24 V sin cables de batería



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Fuente de alimentación requerida	24 V DC
Tendido de cables	flexible a los componentes, Plug & Play
Longitud del cable	3 m hasta la unidad de accionamiento
Actualizaciones	Interfaz de red para actualizar el firmware y los parámetros
Montaje	montaje individual a través de placa integrada
Dimensiones	ver dibujo
Peso	2.7 kg
Consumo de corriente	16 A
Protección contra polaridad inversa	integrada en las conexiones
Clase de protección	IP X4" (salpicaduras de agua desde todos los lados, todos los enchufes insertados)
Temperatura de funcionamiento admisible	temperatura de operación 5 a 40 °C, humedad atmosférica 90%, sin condensación
Temperaturas de almacenamiento permitidas	- 20 to 50° C

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Protección contra el óxido	○ ○ ○ ○ ○

Dimensiones

