

OMIKRON FLEX

9850ICP160P63-92A HL50

EAN 4031582479058

Rueda giratoria, pletina de fijación. Centro de rueda de aluminio, Bandaje: Poliuretano, Ultratech, disponible para velocidades hasta 16Km/h, rodamiento de bolas a precisión.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Medida de pletina	140 x 110 mm
Distancia de agujeros	105 x 80 mm
Diámetro de agujero	20 x 13 mm
Desplazamiento	100 mm
Interferencia de giro	360 mm
Altura total	252 mm
Altura con carga	217 mm
Máxima compresión	
Temperatura	-20 / +60 °C
Norma	EN_12533
Peso de la rueda	9 kg
Radio giratorio	200 mm
Dureza del bandaje	Shore A 92
Capacidad de carga	900 kg
Capacidad de carga estática	1200 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Protección contra el óxido	○ ○ ○ ○ ○