

STYLEA

5925UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385687

Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, Espiga roscada con cuello hexagonal . Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	75 mm
Ancho de la rueda	8 mm
Ancho de rueda	54 mm
Espiga roscada	10 x 15 mm
Interferencia de giro	174 mm
Altura total	88 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12528
Peso de la rueda	0.157 kg
Radio giratorio	87 mm
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	50 kg
Capacidad de carga estática	100 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○