

# FORMA

## 6940UFP150R05-28 grey

EAN 4031582476316

Rueda giratoria, soporte de fundición de aluminio a presión, con revestimiento de polvo, Fijación para montar en tubos verticales. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, rodamiento de bolas a precisión.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	150 mm
Ancho de la rueda	18 mm
Diámetro de la espiga	28 mm
Altura de la espiga	40 mm
Desplazamiento	57 mm
Altura total	177 mm
Temperatura	- 18 / + 120 °C
Radio giratorio	137 mm
Dureza del bandaje	Shore 60 A
Capacidad de carga	135 kg

### Estructura y montaje



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○