

ALPHA

3478PVO160P63

EAN 4031582306750

Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Ancho de rueda	115 mm
Medida de pletina	137 x 115 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Peso de la rueda	1.626 kg
Dureza del bandaje	Shore A 80
Capacidad de carga	135 kg
Capacidad de carga estática	270 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ○ ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVO160P63

EAN 4031582306750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

