

ALPHA

3470DVR100R05-20x45

EAN 4031582303575

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje goma negra, no deja huella, cojinete de rodillos

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	30 mm
Diámetro de la espiga	20 mm
Altura de la espiga	45 mm
Desplazamiento	41 mm
Interferencia de giro	182 mm
Altura total	131 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Peso de la rueda	1.046 kg
Radio giratorio	91 mm
Dureza del bandaje	Shore A 85
Capacidad de carga	70 kg
Capacidad de carga estática	320 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones



Estructura y montaje

