

# OMIKRON

## 9258STP400P66

EAN 4031582314144

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de chapa de acero, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	400 mm
Ancho de la rueda	100 mm
Medida de pletina	250 x 200 mm
Distancia de agujeros	210 x 160 mm
Diámetro de agujero	17 mm
Altura total	470 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12533
Peso de la rueda	46.95 kg
Dureza del bandaje	Shore A 92
Capacidad de carga	3200 kg
Capacidad de carga estática	6400 kg

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

# OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

