

# BASETECH

## POO100x36-Ø12 white

EAN 4031582410358

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	36 mm
Diámetro del eje	12 mm
Longitud de cubo	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Peso de la rueda	0.105 kg
Dureza del bandaje	Shore D 65
Capacidad de carga	160 kg
Capacidad de carga estática	320 kg

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○