# **LEVINA LIGHT**

5220PJP075S70-1/2-13x1

EAN 4031582492552

Rueda giratoria, Soporte de poliamida rellena de vidrio, Espiga roscada con cuello hexagonal . Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas antihilos, cojinete de bolas de precisión





La foto puede diferir del producto original

### **Datos técnicos**

| Diámetro de la rueda       | 75 mm          |
|----------------------------|----------------|
| Ancho de la rueda          | 25 mm          |
| Espiga roscada             | 1/2-13x1 mm    |
| Desplazamiento             | 27 mm          |
| Interferencia de giro      | 129 mm         |
| Altura total               | 113 mm         |
| Temperatura                | - 10 / + 40 °C |
| Norma                      | EN_12530       |
| Peso de la rueda           | 0.218 kg       |
| Dureza del bandaje         | Shore A 87     |
| Capacidad de carga         | 75 kg          |
| Tamaños de rueda adecuados | 100 mm         |

## Ventajas en un vistazo

| Resistencia a la rodadura  | • • • 0 0 |
|----------------------------|-----------|
| Ruido de movimiento        | • • • • 0 |
| Desgaste                   | • • • 0 0 |
| Protección contra el óxido | • • • • 0 |

### **Dimensiones**



## Estructura y montaje

