

# BASETECH

## PQR260x85-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582210163

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje neumático, perfil macizo, cojinete de rodillos

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	260 mm
Ancho de la rueda	85 mm
Diámetro del eje	20 mm
Longitud de cubo	74 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Peso de la rueda	1.26 kg
Dureza del bandaje	Shore A 55
Capacidad de carga	75 kg
Capacidad de carga estática	150 kg

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○