

# LINEA

5984UAP150R36-32S30

EAN 4031582382518

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	150 mm
Ancho de la rueda	15 mm
Ancho de rueda	71 mm
Diámetro de la espiga	32 mm
Altura de la espiga	51 mm
Diámetro de dome	46 mm
Desplazamiento	47.5 mm
Interferencia de giro	245 mm
Altura total	155 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Peso de la rueda	1.624 kg
Radio giratorio	122.5 mm
Dureza del bandaje	Shore D 42
Capacidad de carga	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg

## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○