

SCOUT

8148UAC160P60 TFR

EAN 4031582481785

Fixed castor, stainless steel housing, plate fitting Rueda fija, Soporte hecho de acero inoxidable, pletina de fijación. Wheel centre made of polyamide, tread made of polyurethane, two INOX precision ball bearings, sealed, washable

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Ancho de rueda	74 mm
Medida de pletina	130 x 74 mm
Distancia de agujeros	110 x 50 mm
Diámetro de agujero	10.5 mm
Altura total	202 mm
Temperatura	-40 / +80 °C
Norma	EN_12532
Peso de la rueda	1.98 kg
Dureza del bandaje	Shore A 92
Capacidad de carga	250 kg
Capacidad de carga estática	500 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ●