

LUMINA

A520POI050L51-8

EAN 4031582317305

Rueda giratoria, Soporte hecho de Polipropileno, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	50 mm
Ancho de la rueda	7 mm
Ancho de rueda	54 mm
Agujero pasante	8 mm
Desplazamiento	20 mm
Interferencia de giro	104 mm
Altura total	56 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso de la rueda	0.053 kg
Radio giratorio	52 mm
Dureza del bandaje	Shore D 65
Capacidad de carga	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg

Estructura y montaje



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○