

MONO

A025PJH080L51-10 RAL7035

EAN 4031582317121

Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte hecho de Polipropileno, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda | 80 mm |
| Ancho de la rueda | 24 mm |
| Agujero pasante | 10 mm |
| Desplazamiento | 34 mm |
| Interferencia de giro | 210 mm |
| Altura total | 104 mm |
| Temperatura | - 20 / + 60 °C |
| Norma | EN_12528 |
| Peso de la rueda | 0.135 kg |
| Radio giratorio | 105 mm |
| Dureza del bandaje | Shore A 90 |
| Capacidad de carga | 40 kg |
| Capacidad de carga estática | 80 kg |

Estructura y montaje



Ventajas en un vistazo

| | |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |