

# ALPHA

## 3477PIR100P30-13

EAN 4031582305333

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	35 mm
Agujero pasante	13 mm
Desplazamiento	41 mm
Interferencia de giro	242 mm
Altura total	128 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Peso de la rueda	1.111 kg
Radio giratorio	121 mm
Dureza del bandaje	Shore A 80
Capacidad de carga	75 kg
Capacidad de carga estática	150 kg

### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

### Dimensiones



### Estructura y montaje

