

# ALPHA

## 3477U00125P30-13

EAN 4031582306149

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Agujero pasante	13 mm
Desplazamiento	40 mm
Interferencia de giro	242 mm
Altura total	155 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN_12532
Peso de la rueda	1.096 kg
Radio giratorio	121 mm
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	150 kg
Capacidad de carga estática	250 kg

### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

### Dimensiones



### Estructura y montaje

