

MONO

5025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582351507

Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	50 mm
Ancho de la rueda	18 mm
Agujero pasante	10 mm
Desplazamiento	25 mm
Interferencia de giro	143.6 mm
Altura total	72 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso de la rueda	0.065 kg
Radio giratorio	71.8 mm
Dureza del bandaje	Shore A 90
Capacidad de carga	30 kg
Capacidad de carga estática	60 kg

Dimensiones



Estructura y montaje



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○