

AGILA TWIN

1970PJO050P40 TFR

EAN 4031582400205

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	50 mm
Ancho de la rueda	18 mm
Medida de pletina	60 x 60 mm
Distancia de agujeros	48/38 x 48/38 mm
Diámetro de agujero	6,3 mm
Desplazamiento	25 mm
Interferencia de giro	100 mm
Altura total	69 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso de la rueda	0.15 kg
Radio giratorio	50 mm
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	45 kg
Capacidad de carga estática	90 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○