

PURETECH

PIO125x37-Ø12

EAN 4031582399301

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje: goma gris, no deja huella, buje liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	37 mm
Diámetro del eje	12 mm
Longitud de cubo	44 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Peso de la rueda	0.439 kg
Dureza del bandaje	Shore A 80
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ○ ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○