

OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 83shA HL50

EAN 4031582457407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Medida de pletina	140 x 110 mm
Distancia de agujeros	105 x 80 mm
Diámetro de agujero	13 mm
Agujero pasante	105 x 80 mm
Desplazamiento	100 mm
Interferencia de giro	400 mm
Altura total	272 mm
Altura con carga	237 mm
Máxima compresión	
Temperatura	-20 / +60 °C
Norma	EN_12533
Peso de la rueda	11 kg
Radio giratorio	200 mm
Dureza del bandaje	Shore A 83
Capacidad de carga	900 kg
Capacidad de carga estática	1200 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○