

DELTA TWIN

9948ITP125P63 Flat

EAN 4031582365887

Rueda fija, Soporte de chapa de acero, zincado azul, eje de la rueda atornillado, pletina de fijación.
núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Ancho de rueda	157 mm
Medida de pletina	137 x 137,0 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Diámetro de dome	136 mm
Altura total	178 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Peso de la rueda	3.685 kg
Dureza del bandaje	Shore A 92
Capacidad de carga	750 kg
Capacidad de carga estática	1500 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

DELTA TWIN

9948ITP125P63 Flat

EAN 4031582365887



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

