

GALEA

5087PJM125P60-90x70

EAN 4031582367980

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), goma, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso
Sugerencia: Las ruedas también están disponibles con la palanca de freno gris. Versión en acero inoxidable. Todas las piezas de metal están fabricadas en acero inoxidable.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	30 mm
Medida de pletina	90 x 70 mm
Distancia de agujeros	70/60 x 55/50 mm
Diámetro de agujero	8 mm
Desplazamiento	40 mm
Interferencia de giro	205 mm
Altura total	163 mm
Temperatura	-20 / +60 °C
Norma	EN_12530
Peso de la rueda	0.563 kg
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg

Estructura y montaje



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ●