

GALEA

5070PJH100R05-22x40

EAN 4031582308600

Rueda giratoria, Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, Fijación para montar en tubos verticales. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	30 mm
Diámetro de la espiga	22 mm
Altura de la espiga	40 mm
Desplazamiento	40 mm
Interferencia de giro	180 mm
Altura total	139 mm
Temperatura	-20 / +60 °C
Norma	EN_12530
Peso de la rueda	0.529 kg
Radio giratorio	90 mm
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○

Dimensiones



Estructura y montaje

