

# STYLEA

## 5925UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385687

Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, Espiga roscada con cuello hexagonal . Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	75 mm
Ancho de la rueda	8 mm
Ancho de rueda	54 mm
Espiga roscada	10 x 15 mm
Interferencia de giro	174 mm
Altura total	88 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12528
Peso de la rueda	0.157 kg
Radio giratorio	87 mm
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	50 kg
Capacidad de carga estática	100 kg

### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○