

STYLEA

5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

EAN 4031582385717

Rueda giratoria, Soporte de poliamida, Espiga roscada con cuello hexagonal . Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	75 mm
Ancho de la rueda	8 mm
Ancho de rueda	53 mm
Espiga roscada	M10 x 15 mm
Diámetro de dome	20 mm
Interferencia de giro	124 mm
Altura total	83 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12528
Peso de la rueda	0.178 kg
Radio giratorio	62 mm
Dureza del bandaje	Shore A 87

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○