

PURETECH

PI0075x25-Ø8

EAN 4031582356632

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje: goma gris, no deja huella, buje liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	75 mm
Ancho de la rueda	25 mm
Diámetro del eje	8 mm
Longitud de cubo	26.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso de la rueda	0.1 kg
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	60 kg
Capacidad de carga estática	120 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○