

NOVATECH

ITP125x50-Ø20 flat

EAN 4031582070316

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Diámetro del eje	20 mm
Longitud de cubo	60 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Peso de la rueda	0.85 kg
Dureza del bandaje	Shore A 92
Capacidad de carga	500 kg
Capacidad de carga estática	1000 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Estructura y montaje

